



Skrutvting av aducergods, spännvidd: 300mm



Beställningsdata

Ordernummer	860000 300
GTIN	4008158008868
Artikelklass	83J

Beskrivning

Utförande:

Högvärdiga spännarmar av aducergods, stark prismatisk glidskena av profilstål, räfflad, varmförzinkad. Lättgående stålspindel, brunerad, med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Snabb momentjustering, säker uppspanning.

Rörlig back **med glidsäkring** som förhindrar att den spända skrutvtingen oavsiktligt lossas. Rörlig tryckbricka som kan bytas utan verktyg, från storlek 160. Med skyddskåpa av plast på tryckytan.

Spännkraft upp till 6000 N.

Norm:

DIN 5117

Reservdel:

Skyddslock nr 860115.

Teknisk beskrivning

skenans tvärsnitt	32×10 mm
kapacitet	140 mm

spännvidd	300 mm
Produktslag	Skruvtving

Tillbehör

Vario spännpåbyggnadspår	862950
Tryckhuvssats8 delar Tryckplattans Ø 37 mm	860115 37