



Skrutvting av aducergods, spännvidd: 200mm



Beställningsdata

Ordernummer	860100 200
GTIN	4008158006918
Artikelklass	82C

Beskrivning

Utförande:

Högvärdiga spännarmar av aducergods, stark prismatisk glidskena av profilstål, räfflad, varmförzinkad. Lättgående stålspindel, brunerad, med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Snabb momentjustering, säker uppspanning. Med skyddskåpa av plast på tryckytan.

Norm:

DIN 5117

Teknisk beskrivning

skenans tvärsnitt	27×7 mm
kapacitet	100 mm
spännvidd	200 mm
Produktslag	Skrutvting

