

**Gripbackar, sats, 3 delar, för chuck, Ø 250 mm, Typ: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	313955 5
GTIN	2050001946072
Artikelklass	33T

Beskrivning**Utförande:**

Härdade griparkäftar. För utvändig fastspänning av råämnen med tandning 1,5×60°. Brunerad.

OBS!:

Passar till BISON – 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.

Teknisk beskrivning

spännvidd	202 - 260 mm
Spårbredd n	16 mm
gängaM	M6
Produktnamnsattribut	Ø 250 mm
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar