

**Gripbackar, sats, 3 delar, för chuck, Ø 250 mm, Typ: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	313955 2
GTIN	2050001946041
Artikelklass	33T

Beskrivning**Utförande:**

Härdade griparkäftar. För utvändig fastspänning av räämnen med tandning 1,5×60°. Brunerad.

OBS!:

Passar till BISON – 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.

Teknisk beskrivning

spännvidd	84 - 123 mm
Spårbredd n	16 mm
gängaM	M6
Produktnamnsattribut	Ø 250 mm
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar