

**Gripbackar, sats, 3 delar, för chuck, Ø 200 mm, Typ: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	313953 5
GTIN	2050001946027
Artikelklass	33T

**Beskrivning****Utförande:**

Härdade griparkäftar. För utvändig fastspänning av räämnen med tandning 1,5×60°. Brunerad.

**OBS!:**

Passar till BISON – 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;  
Matsumoto H / HA / ZA.

**Teknisk beskrivning**

spännvidd	144 - 173 mm
Spårbredd n	14 mm
gängaM	M6
Produktnamnsattribut	Ø 200 mm
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar