



## Skrutvting av aducergods, spännvidd: 400mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 860000 400    |
| GTIN         | 4008158009223 |
| Artikelklass | 83J           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Högvärdiga spännarmar av aducergods, stark prismatisk glidskena av profilstål, räfflad, varmförzinkad. Lättgående stålsjindel, brunerad, med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Snabb momentjustering, säker uppspanning.

Rörlig back **med glidsäkring** som förhindrar att den spända skrutvtingen oavsiktligt lossas. Rörlig tryckbricka som kan bytas utan verktyg, från storlek 160. Med skyddskåpa av plast på tryckytan.

Spännkraft upp till 6000 N.

#### Norm:

**DIN 5117**

#### Reservdel:

Skyddslock nr 860115.

### Teknisk beskrivning

|           |        |
|-----------|--------|
| kapacitet | 175 mm |
| spännvidd | 400 mm |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| skenans tvärsnitt | 32×10 mm   |
| Produktslag       | Skruvtving |

---

## Tillbehör

|   |           |
|---|-----------|
| Tryckhuvssats 8 delar Tryckplattans Ø 37 mm | 860115 37 |
| Vario spännpåbyggnadspår                    | 862950    |