

Garant**Skruvtving av aducergods, spännvidd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	860050 200
GTIN	4045197559630
Artikelklass	81D

Beskrivning**Utförande:**

Högvärdiga spännarmar av aducergods, stark prismatisk glidskena av profilstål, räfflad, varmförzinkad. Lättgående stålspindel, brunerad, med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Snabb momentjustering, säker uppspanning.

Rörlig back **med glidsäkring** som förhindrar att den spända skruvtvingen oavsiktligt lossas.

Rörlig tryckbricka som kan bytas utan verktyg, från storlek 160.

Rörlig tryckplatta med integrerad **spindelsäkring förhindrar att** spindeln lossnar vid vibrationer. Maximal kraftöverföring genom **krafthandtag** med greppvänlig Haptoprene-yta och slagttålig polypropenkärna. Halsäker ytstruktur också med våta och oljiga händer. Med skyddskåpa av plast på tryckytan.

Norm:**DIN 5117****Reservdel:**

Skyddslock nr 860051.

Teknisk beskrivning

skenans tvärsnitt	27×7 mm
-------------------	---------

kapacitet	100 mm
spännvidd	200 mm
Produktslag	Skruvtving

Tillbehör

Tryckhuvssats12 delar Typ 200	860051 200
-------------------------------	------------