



Säkerhetsslangupprullare plasthölje Vatten, Ø 9,5 x13,5 mm, Typ: 14S



Beställningsdata

Ordernummer	080073 14S
GTIN	7391390327505
Artikelklass	08A

Beskrivning

Utförande:

Säkerhetsslangvinda med **slangstyrning** och kontrollerad, stark matare. Mycket tåligt, kapslat **plasthölje** för användning i smutsig och dammig miljö. Kompakt utförande för enkel vägg- eller takmontering med **180° rotationsfrihet**. **PU-slang** för stora flöden, med hög nötningshållfasthet och tryckluftsanslutningar av stål.

Slangupprullare, lämplig för fuktiga och våta miljöer, idealisk för spolning, vätskepåfyllningsstationer och avsköljningsplatser. PU-slang i grönt för enklare identifiering.

OBS!:

Vattenkoppling se nr 080149 stl. 1/2.

Teknisk beskrivning

Färg slang	grön
Effektiv slanglängd	14 m
Maximalt arbetstryck	9 bar
material hus	Plast
färg hus	blå
Material slang	Polyuretan

Upprullningsautomatik SCS	ja
Invändig slang-Ø	9,5 mm
Anslutning utgång	3/8 tum
utvändig slang-Ø	13,5 mm
Anslutning ingång	3/8 tum
husets höjd	409 mm
husets bredd	490 mm
husets djup	190 mm
lämplig för	Vätskor
Produktnamnsattribut	Ø 9,5 ×13,5 mm
Produktslag	Slangupprullare

Tillbehör

Säkerhetskoppling med utvändig gänga, aluminium Utvändig anslutningsgänga 1/2 tum	080153 1/2
Universal enhandssnabblåskoppling för vattenledningar Invändig anslutningsgänga 1/2 tum	080149 1/2