



Säkerhetskabelupprullare, 250 V, Typ: 17S



Beställningsdata

Ordernummer	081192 17S
GTIN	7391390327543
Artikelklass	08A

Beskrivning

Utförande:

Kabelvinda med **styrd utmatnings- och upprullningsautomatik, flera spärrlägen per varv**. Mycket tåligt och tillslutet **plasthölje**. Termiskt **överlastskydd**, robust H07RN-F neoprenkabel med anslutningar.

Enkel vägg- eller takmontering med **180° rotationsfrihet**.

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Användningsdata:

Förbättrad ergonomi tack vare avlastat arbete och för bättre ordning på arbetsplatsen med mindre risk för olyckor och skador till följd av slangar på golvet.

OBS!:

Fjäderdriven slangupprullare, se nr 080078, 080079 och 080076.

slagtålig och stänkskyddad: Kategori 2 (K2) enligt BGI

IP-skyddsklass: IP 44

märkeffekt utrullad: 2400 W

märkspänning: 250 V

Längd: 490 mm

Bredd: 190 mm

höjd: 410 mm

Kabelklass: H07RN-F

Teknisk beskrivning

Bredd	190 mm
märkeffekt utrullad	2400 W
kabelkonstruktion	3G1,5
material kabel	Neopren
märkspänning	250 V
kabellängd	17 m
höjd	410 mm
Längd	490 mm
Kabelklass	H07RN-F
IP-skyddsklass	IP 44
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	F
slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI
Produktnamnsattribut	250 V
Produktslag	Kabelvinda