

**Låg skruvtving, kapacitet / spännvidd: 300/600mm****Beställningsdata**

Ordernummer	860300 300/600
GTIN	4008158012711
Artikelklass	83J

**Beskrivning****Utförande:**

Högklassiga, långa spännarmar av aducergods för djupa gap, stabil, räfflad fullprofilskena. Lättgående stålspindel med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Momentinställning, säker fastspänning. T-handtag för stor spännkraft med litet kraftbehov. Spännkraft upp till 7000 N.

**Teknisk beskrivning**

spännvidd	600 mm
vikt	6,3 kg
skenans tvärsnitt	45×12 mm
kapacitet	300 mm
Produktslag	Skruvtving