



## Snabbväxelchuckar för gängtappar M6 – M20, Skaft-Ø d: 30mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 319447 30     |
| GTIN         | 4045197959676 |
| Artikelklass | 32P           |

### Beskrivning

**Utförande:**

Elastisk längdkompensering, smidig manövrering tack vare kullagerhylsa.

**Norm:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880** und **VDI 3425**, Blatt 2.

**Specialtillbehör:**

**Snabbytesinsatser** nr 335420 – 335620.

### Teknisk beskrivning

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Skaftdiameter d <sub>1</sub> | 30 mm                  |
| Färgkod VDI-skaft            | VDI 30                 |
| Utkragningslängd L           | 86 mm                  |
| längdkompensering tryck      | 12 mm                  |
| längdkompensering drag       | 12 mm                  |
| chuckens ytter-Ø D           | 54 mm                  |
| Produktslag                  | VDI-gängskärningschuck |

