



Hörsekkyddsproppset HOLEX M/L, Typ: R500



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 097350 R500 |
| GTIN | 4045197959041 |
| Artikelklass | 02E |

Beskrivning

Utförande:

Hörselskyddspropparna av självjusterande polyuretan sitter tack vare sin koniska form mycket bra också i olika stora hörselgångar. Den slutna ytan förhindrar smutsavlagring. Normal storlek. SNR = 34 dB (H = 33 dB, M = 31 dB, L = 28 dB). Påfyllningspack med 500 par, **passar till alla automater.**

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| förpackning | lösa |
| Innehåll | 500 par |
| SNR-värde (dämpvärde) | 34 dB(A) |
| Material öronproppar | Polyuretan |
| Produktslag | Engångshörselskyddspropp |

Tillbehör

Hörselskyddsautomater Typ 500

097530 500