

## Stolppar LNS 110×50, Stolplängd: 2700 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	991341 2700
GTIN	4058255037414
Artikelklass	96P

### Beskrivning

#### Utförande:

Lådformad, kallformad profil med påsvetsade fästen. Varje fäste har fem stabila krokar som ser till att lasten fördelas optimalt i hyllställsstativen. Varje stolppar klarar en last på upp till 3250 kg.

#### leveransinnehåll:

2 styck stolpar för inhängning i stativramar , inklusive vardera 2 säkringsstift.

#### Lackering:

Liknande RAL 2004 orange **pulverbelagd**.

#### OBS!:

Ny stolpe med djup 50 mm kan endast kombineras parvis med gamla stolpar med djup 40 mm.

Stolphöjd: 110 mm

Bärförmåga per balkpar: 2580 kg

### Teknisk beskrivning

Stolpe typ	LNS 110×50
Bärförmåga per balkpar	2580 kg
Stolplängd	2700 mm
Användningsområde	Pallhyllställ
Stolphöjd	110 mm
Produktslag	Regel