



IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tum med vridbar plasthylsa, nyckelvidd: 19mm



Beställningsdata

Ordernummer	651260 19
GTIN	4000896045839
Artikelklass	630

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Vid byte av hjul och däck är det viktigt att muttrarna eller skruvarna är ordentligt åtdragna för att säkerställa en säker körning. En insexnyckel med en plasthylsa kan användas för att säkerställa att muttrarna eller skruvarna är tillräckligt åtdragna, utan att skada fälgarna. Hylsnyckeln är även lämplig för slagskruvdragare.

Plasthyslan skyddar fälgarna och förhindrar repor eller andra skador som kan orsakas av verktyget. Så du kan vara säker på att ditt fordon alltid kommer att vara i bästa skick.

Hylsnyckeln är en viktig del av varje bilverkstad. Oavsett om du själv arbetar med ditt fordon eller låter en proffs byta hjul och däck är detta verktyg ett måste.

Fördel:

- Med vridbar plasthylsa (utvändigt) för skydd av fälgarna vid ansättning av hjulskruvarna.
- Positionering kan göras medan skruvdragaren är igång, eftersom skyddshyslan är frilöpande.
- Med plastinsats som skyddar hjulskruvarnas ytor.
- Den sexkantiga Transactions-profilen bidrar till längre livslängd.

Material:

Krom-molybdenstål, manganfosfaterad.

Teknisk beskrivning

Längd	85 mm
-------	-------

nyckelvidd	19 mm
Ø utgångssidan	30 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
med plasthylsa	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats