



Skrutvting av massivt stål, spännvidd: 800mm



Beställningsdata

Ordernummer	860500 800
GTIN	4008158034232
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Skena / fast back av draget stål, rörlig back av sänksmitt stål, allt seghärdat och galvaniskt förzinkat. Lättgående stålspindel med trapetsgänga, brunerad.

Rörlig, verktyglöst utbytbar tryckbricka, från storlek 160. Spännkraft upp till 6000 N.

Teknisk beskrivning

skenans tvärsnitt	28×11 mm
spännvidd	800 mm
kapacitet	120 mm
Produktslag	Skrutvting

Tillbehör

Tryckhuvssats 8 delar Tryckplattans Ø 37 mm

860115 37