



Hävstångstving i magnesium, spännvidd: 250mm



Beställningsdata

Ordernummer	860750 250
GTIN	4008158027258
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Rörlig och fast back av **magnesium** (pressgjutna), **höghållfasta och extremt lätta**. Skena av draget stål, galvaniskt förzinkat. Spännarm, rörlig tryckbricka och låsknapp av **glasfiberarmerad plast, brottsäkra**. Fasta backen med löstagbart plastskydd, under skyddet krysspår för fastspänning av runda delar. Spännarm med självlåsand kuggsegment. Tvingen öppnas med en lossningsknapp.

Användningsdata:

För **snabb** och enkel **fastspänning med medelhögt späntryck**.

Teknisk beskrivning

vikt	0,355 kg
spännvidd	250 mm
kapacitet	80 mm
skenans tvärsnitt	20×5 mm
Produktslag	Skruvtving

