



Hjälptving



Beställningsdata

Ordernummer	860400
GTIN	4008158026176
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Back med skruv för fastskruvning på skruvtvingens skena. Brunerad spindel med rörlig tryckbricka.

Användningsdata:

I förening med vanliga skruvtvingar för pressning av front- och kantlister samt för fastspänning från tre sidor. Men även för att ge skenan stöd vid användning av mycket långa skruvtvingar för att stabilisera späntrycket.

Passar till :

Skruvtvingar med skenor med ett tvärsnitt på maximalt 45×12 mm.
totallängd: 225 mm

Teknisk beskrivning

totallängd	225 mm
Produktslag	Skruvtving