



Kraftig U-formad skruvtving av massivt stål med specialtryckbricka, spännvidd: 300mm



Beställningsdata

Ordernummer	861000 300
GTIN	4008158027043
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Skena och fast back av profilerat stål, seghärdad och galvaniskt förzinkat. Rörliga backen sänksmidd, seghärdad och galvaniskt förzinkad. Lättgående, slitstark stålspindel med trapetsgänga och rörlig (upp till 35°) specialtryckbricka, seghärdad och brunerad spindel med skjutbart T-handtag.

Användningsdata:

För fastspänning av T-balkar, dubbla T-balkar och U-stål samt för greppning runt profiler, klackar och liknande. **Maximal spännkraft upp till ca 12000 N.**

Teknisk beskrivning

spännvidd	300 mm
skenans tvärsnitt	30×15 mm
kapacitet	140 mm
djup på U-formad back	100 mm

vikt	3,7 kg
Produktslag	Skruvtving

Tillbehör

Trycklock inklusive fästelement	861130
---------------------------------	--------