

Garant**Profilfoghållare för fyrkantskärinsatser Ø DS 32 mm, från fyrkant: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290334 8
GTIN	4045197965417
Artikelklass	29K

Beskrivning**OBS!:**

- På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.
- På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391 – 290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L ₃	4 mm
Skruvar	290399 1
Effektiv längd L ₁	30 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	8 mm
lämplig för fyrkant	8 - 10 mm
Skaft-Ø	32 mm
Skärhållardiameter D ₁	8 mm
Invändig	ja
Skaftlängd L _s	100 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg

