

**Garant****Profilfoghållare för fyrkantskärinsatser Ø D1 25 mm, från fyrkant: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290332 10
GTIN	4045197965363
Artikelklass	29K

**Beskrivning****OBS!:**

- På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.
- På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391 – 290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.

**Teknisk beskrivning**

Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	9,1 mm
Skruvar	290399 1
Mittförskjutning $L_3$	4,8 mm
Effektiv längd $L_1$	40 mm
lämplig för fyrkant	10 - 13 mm
Skaft-Ø	25 mm
Skärhållardiameter $D_1$	10 mm
Invändig	ja
Skaftlängd $L_s$	90 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg

