

Garant**Profilfoghållare för sexkantsprofilskär Ø DS 32 mm, från sexkant: 17mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 290344 17 |
| GTIN | 4045197965677 |
| Artikelklass | 29K |

Beskrivning**OBS!:**

- På fleroptionsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.
- På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391 – 290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.

Teknisk beskrivning

| | |
|---|----------------------------|
| Minimiförborrningshåldiameter D_{min} | 16 mm |
| Skruvar | 290399 2 |
| Mittförskjutning L_3 | 8,5 mm |
| Effektiv längd L_1 | 56 mm |
| lämplig för sexkant | 17 - 28 mm |
| Skaft-Ø | 32 mm |
| Skärhållardiameter D_1 | 15 mm |
| Invändig | ja |
| Skaftlängd L_s | 100 mm |
| Skaft | kombiskaft |
| Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |

