

**Garant****Profilfoghållare för sexkantsprofilskär Ø DS 20 mm, från sexkant: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290340 17
GTIN	4045197965578
Artikelklass	29K

**Beskrivning****OBS!:**

- På fleroptionsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.
- På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391 – 290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.

**Teknisk beskrivning**

Skruvar	290399 2
Effektiv längd L <sub>1</sub>	56 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	8,5 mm
Minimiförbörningshåldiameter D <sub>min</sub>	16 mm
lämplig för sexkant	17 - 28 mm
Skaft-Ø	20 mm
Skärhållardiameter D <sub>1</sub>	15 mm
Invändig	ja
Skaftlängd L <sub>s</sub>	50 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg

