

**Garant****Profilfoghållare för sexkantsprofilskår Ø DS 32 mm, från sexkant: 37mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290344 37
GTIN	4045197965691
Artikelklass	29K

**Beskrivning****OBS!:**

- På fleroptionsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.
- På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391 – 290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.

**Teknisk beskrivning**

Effektiv längd $L_1$	126 mm
Skruvar	290399 3
Mittförsjutning $L_3$	19,5 mm
Minimiförborningshåldiameter $D_{min}$	37 mm
lämplig för sexkant	37 - 45 mm
Skaft-Ø	32 mm
Skärhållardiameter $D_1$	35 mm
Invändig	ja
Skaftlängd $L_s$	100 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg

