

Garant**Profilfoghållare för sexkantsprofilskär Ø DS 20 mm, från sexkant: 11 mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 290340 11 |
| GTIN | 4045197965561 |
| Artikelklass | 29K |

Beskrivning**OBS!:**

- På fleroptionsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.
- På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391 – 290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|----------------------------|
| Skruvar | 290399 1 |
| Effektiv längd L_1 | 40 mm |
| Minimiförbörningshåldiameter D_{min} | 10,5 mm |
| Mittförsjutning L_3 | 5,5 mm |
| lämplig för sexkant | 11 - 17 mm |
| Skaft-Ø | 20 mm |
| Skärhållardiameter D_1 | 10 mm |
| Invändig | ja |
| Skaftlängd L_s | 50 mm |
| Skaft | kombiskaft |
| Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |

