

Garant**Profilfoghållare för sexkantsprofilskär Ø D1 25 mm, från sexkant: 11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290342 11
GTIN	4045197965615
Artikelklass	29K

Beskrivning**OBS!:**

- På fleroptionsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.
- På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391 – 290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L ₃	5,5 mm
Skruvar	290399 1
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	10,5 mm
Effektiv längd L ₁	40 mm
lämplig för sexkant	11 - 17 mm
Skaft-Ø	25 mm
Skärhållardiameter D ₁	10 mm
Invändig	ja
Skaftlängd L _s	90 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg

