



Skrutvting av massivt stål, spännvidd: 1250mm



Beställningsdata

Ordernummer	860500 1250
GTIN	4008158034294
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Skena / fast back av draget stål, rörlig back av sänksmitt stål, allt seghärdat och galvaniskt förzinkat. Lättgående stålspindel med trapetsgänga, brunerad.

Rörlig, verktyglöst utbytbar tryckbricka, från storlek 160. Spännkraft upp till 6000 N.

Teknisk beskrivning

kapacitet	120 mm
spännvidd	1250 mm
skenans tvärsnitt	28x11 mm
Produktslag	Skrutvting

Tillbehör

Tryckhuvssats 8 delar Tryckplattans Ø 37 mm

860115 37