



## Skrutvting av massivt stål, spännvidd: 120mm



### Beställningsdata

Ordernummer	860500 120
GTIN	4008158033792
Artikelklass	83K

### Beskrivning

#### Utförande:

Skena / fast back av draget stål, rörlig back av sänksmitt stål, allt seghärdat och galvaniskt förzinkat. Lättgående stålspindel med trapetsgänga, brunerad.

Rörlig, verktyglöst utbytbar tryckbricka, från storlek 160. Spännkraft upp till 6000 N.

### Teknisk beskrivning

spännvidd	120 mm
kapacitet	60 mm
skenans tvärsnitt	15×6 mm
Produktslag	Skrutvting

### Tillbehör

Tryckhuvssats 8 delar Tryckplattans Ø 23 mm

860115 23