

Garant**Skrutvting av massivt stål, spännvidd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	860480 1000
GTIN	4045197167491
Artikelklass	81D

Beskrivning**Utförande:**

Skena / fast back av draget stål, rörlig back av sänksmitt stål, allt seghärdat och galvaniskt förzinkat. Lättgående stålspindel med trapetsgänga, brunerad.

Rörlig tryckplatta med integrerad **spindelsäkring förhindrar att** spindeln lossnar vid vibrationer. Maximal kraftöverföring genom **krafthandtag** med greppvänlig Haptoprene-yta och slagtålig polypropenkärna. Halsäker ytstruktur också med våta och oljiga händer.

Teknisk beskrivning

skenans tvärsnitt	27×13 mm
kapacitet	120 mm
spännvidd	1000 mm
Produktslag	Skrutvting

