



Skrutvting av massivt stål, spännvidd: 160mm



Beställningsdata

Ordernummer	860500 160
GTIN	4008158033853
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Skena / fast back av draget stål, rörlig back av sänksmitt stål, allt seghärdat och galvaniskt förzinkat. Lättgående stålspindel med trapetsgänga, brunerad.

Rörlig, verktyglöst utbytbar tryckbricka, från storlek 160. Spännkraft upp till 6000 N.

Teknisk beskrivning

kapacitet	80 mm
skenans tvärsnitt	17,5×6,8 mm
spännvidd	160 mm
Produktslag	Skrutvting

Tillbehör

Tryckhuvssats 8 delar Tryckplattans Ø 27 mm

860115 27