



Hävstångstving av massivt stål, spännvidd: 120mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 860600 120 |
| GTIN | 4008158034324 |
| Artikelklass | 83K |

Beskrivning

Utförande:

Skena / fast back av draget stål, rörlig back av sänksmitt stål, allt seghärdat och galvaniskt förzinkat. Spännarm med självlåsande kuggsegment. Tvingen öppnas med en lossningsknapp. Rörlig tryckbricka, plastklädd spännarm. Största spännkraft upp till 8500 N.

Användningsdata:

För **snabb** och enkel **fastspänning med högt späntryck**.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|------------|
| vikt | 0,5 kg |
| skenans tvärsnitt | 15×6 mm |
| kapacitet | 60 mm |
| spännvidd | 120 mm |
| Produktslag | Skruvtving |

