



Höghöghkapacitetstving helt av stål med specialtryckkåpa, spännvidd: 500mm



Beställningsdata

Ordernummer	861100 500
GTIN	4008158007328
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Skena och fast back av draget blankt stål (specialprofil), seghärdade och elförzinkade. Rörlig back av stål, sänksmidd, seghärdad och elförzinkad. Slitstark och lättgående stålspindel med trapetsgänga. Lång livslängd tack vare värmebeständig specialtryckplatta med inlägg av sintrat stål, vridbar upp till 35°. Seghärdat och brunerad spindel med skjutbart T-handtag.

Användningsdata:

För stora eller mycket stora påfrestningar vid fastspänning av arbetsstycken i t.ex. stålkonstruktioner, smidesverkstäder eller inom lastbils- och maskintillverkning. Den rörliga specialtryckbrickan möjliggör fastspänning av sneda arbetsstycken upp till 35°. **Maximal spännkraft upp till ca 12000 N.**

Teknisk beskrivning

skenans tvärsnitt	34x13 mm
vikt	3,4 kg
kapacitet	140 mm
spännvidd	500 mm

Produktslag

Skruvting

Tillbehör

Spindel med vred och trycklock

861140

Trycklock inklusive fästelement

861130