



Höghöghkapacitetstving helt av stål med specialtryckkåpa, spännvidd: 800mm



Beställningsdata

Ordernummer	861100 800
GTIN	4008158007366
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Skena och fast back av draget blankt stål (specialprofil), seghärdade och elförzinkade. Rörlig back av stål, sänksmidd, seghärdad och elförzinkad. Slitstark och lättgående stålspindel med trapetsgänga. Lång livslängd tack vare värmebeständig specialtryckplatta med inlägg av sintrat stål, vridbar upp till 35°. Seghärdat och brunerad spindel med skjutbart T-handtag.

Användningsdata:

För stora eller mycket stora påfrestningar vid fastspänning av arbetsstycken i t.ex. stålkonstruktioner, smidesverkstäder eller inom lastbils- och maskintillverkning. Den rörliga specialtryckbrickan möjliggör fastspänning av sneda arbetsstycken upp till 35°. **Maximal spännkraft upp till ca 12000 N.**

Teknisk beskrivning

kapacitet	140 mm
skenans tvärsnitt	34×13 mm
vikt	4,4 kg
spännvidd	800 mm

Produktslag

Skruvtving

Tillbehör

Trycklock inklusive fästelement

861130

Spindel med vred och trycklock

861140