



Lyftögla DSS, Gäng-Ø: M33X3,5



Beställningsdata

Ordernummer	086453 M33X3,5
GTIN	2050001949202
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Kompakt, höghållfast lyftögla för skruvmontering. Roterbar 360° och svängbar 180°.

OBS!:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Teknisk beskrivning

Höjd skruvhuvud A	61 mm
Nyckelvidd innersexkant S	19 mm
Gänglängd L	50 mm
Lyftöglans bredd G	33 mm
Skruvhuvuddiameter C	70 mm
Höjd mellanpanel B	31 mm
Öglans bredd E	73 mm

Öglans tjocklek F	149 mm
Avstånd mellanpanel-ögla D	104 mm
Gäng-Ø	M33×3,5
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	10,5 t
Bärförmåga WLL SF 5:1	8,5 t
Produktslag	Lyftögla