

## Platt gripmagnet, sats med 2 st med gängbussning plan, Neodym, Ø: 43mm



### Beställningsdata

Ordernummer	085931 43
GTIN	5012095615125
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

- Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.
- Korrosionsbeständighet och ytskydd genom gummerad yta.
- Gummering ökar hållkrafterna i sidled.
- Magnetkärna av neodym.

#### Användningsdata:

På lackerade ytor, glider inte och orsakar inga repor.

#### OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

### Teknisk beskrivning

Gänga	M4 mm
nominell vidhäftningskraft	85 N
höjd med gänga	6 mm
höjd	6 mm
Material magnetkärna	Neodym
Produktslag	Platt gripmagnet

---

## Tillbehör

Inskruvningskroksats med utvändig gänga10 delar Gänga  
M4

---

085921 M4