



Adapterback, pendlande Mobil, Typ: 125



Beställningsdata

Ordernummer	361338 125
GTIN	4250364403306
Artikelklass	34A

Beskrivning

Användningsdata:

Adapterbackar används för att fästa greppinsatserna nr 361238; 361240; 361245; 361250 samt greppinsatserna nr 361160.

Pendlande rörlig back för kompensation av icke parallella spännytor. Greppinsatser kan skruvas fast på olika sätt i hålrastret för att olika geometrier ska kunna spännas fast.

Passar till :

Skruvstycke nr 361290; 361302.

Teknisk beskrivning

backbredd b	189 mm
c	24 mm
c ₁	53,5 mm
backhöjd h	20 mm
backlängd l	103,5 mm
Spännområde maximalt runt	330 mm
Spännområde minimalt runt	50 mm
Spännområde maximalt fyrkantigt	489 mm
Spännområde minimalt fyrkantigt	25 mm

passar färgkod	Titan
passar färgkod	Titan 2
passar färgkod	LCV125G
Produktslag	Skruvstycksbackar