

**Garant****Kapskiva, högeffektivt utförande TUNN, skiv-Ø: 115mm****Beställningsdata**

Ordernummer	563277 115
GTIN	4045197967480
Artikelklass	51M

**Beskrivning****Utförande:**

Tunt utförande för snabb och ekonomisk kapning med lång utslitningstid.

**Specifikation:**

**A46R-BF.**

**Teknisk beskrivning**

Formbeskrivning	rak
skiv-Ø	115 mm
skivbredd	1,6 mm
hål-Ø	22,23 mm
Specifikation	A46R-BF
för materialtjocklek	7,7 - 8 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	INOX
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Uni	mindre lämplig		
torrt	lämplig		