



## Kapskiva, högeffektivt utförande PREMIUM\*\*\* EXTRA TUNN, skiv-Ø: 230mm



### Beställningsdata

Ordernummer	563165 230
GTIN	9003172420516
Artikelklass	53T

### Beskrivning

#### Utförande:

Den lilla skivtjockleken möjliggör **snabb kapning** utan ansträngning och med stor tidsbesparing. **Rena snittytor, nästan ingen gradbildning.**

Mycket stabil **högeffektiv kapskiva** av den senaste generationen med bekväm kapningskänsla och extremt hög effektivitet tack vare grova, frislipande sidoytor.

#### Specifikation:

**A46R-BFP.**

### Teknisk beskrivning

skivbredd	1,9 mm
Specifikation	A46R-BFP
hål-Ø	22,23 mm
skiv-Ø	230 mm
Formbeskrivning	rak
för materialtjocklek	5,7 mm

Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	INOX
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Uni	mindre lämplig		
torrt	lämplig		