

uvex**Snörkänga svart/orange uvex 2, S3, EU-skostorlek: 40**

Beställningsdata

Ordernummer	092133 40
GTIN	4031101653273
Artikelklass	04V

Beskrivning

Utförande:

Lättviktig och flexibel skyddssko. Lämplig för kromallergiker. Bredd 11.

- **Distance Mesh fodermaterial.**
- **100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.**
- **Gångsula med två skikt av polyuretan med TPU-inlägg för bästa dämpningsegenskaper.**
- **Polyuretanbakkappa som skyddar ovanmaterialet och ger betydligt längre användningstider.**
- **Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.**
- **ESD-utrustning.**

Snörkänga med ovanmaterial av vattenavstötande hightech-mikrovelour och mjuk vadderad kant samt vadderad dammtät plös.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Skyddsklass: S3

Material tåhätta: Komposit

Spiktrampskydd: Textil

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Teknisk beskrivning

Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Spiktrampskydd	Textil
Material tåhätta	Komposit
EU-skostorlek	40
Skyddsklass	S3
Kön	Herr
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Skyddsstövlar