



Grov högkapacitetstving helt av stål med specialtryckkåpa, spännvidd: 1500mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 861310 1500 |
| GTIN | 4008158007564 |
| Artikelklass | 83K |

Beskrivning

Utförande:

Skena och fast back av draget blankt stål (specialprofil), seghärdade och elförzinkade. Rörlig back av stål, sänksmidd, seghärdad och elförzinkad. Slitstark och lättgående stålspindel med trapetsgänga. Lång livslängd tack vare värmebeständig specialtryckplatta med inlägg av sintrat stål. Seghärdat och brunerad spindel med skjutbart T-handtag.

Svängbar upp till 35°.

Användningsdata:

För stora eller mycket stora påfrestningar vid fastspänning av arbetsstycken i t.ex. stålkonstruktioner, smidesverkstäder eller inom lastbils- och maskintillverkning. Den rörliga specialtryckbrickan möjliggör fastspänning av sneda arbetsstycken. **Maximal spännkraft upp till ca 22000 N.**

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|----------|
| vikt | 12,2 kg |
| skenans tvärsnitt | 40×20 mm |

| | |
|-------------|------------|
| spännvidd | 1500 mm |
| kapacitet | 175 mm |
| Produktslag | Skruvtving |

Tillbehör

| | |
|---------------------------------|--------|
| Spindel med vred och trycklock | 861340 |
| Trycklock inklusive fästelement | 861130 |