



Skrutvting med griparmar, spännvidd: 600mm



Beställningsdata

Ordernummer	861600 600
GTIN	4008158035826
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Fast back av draget stål (specialprofil), galvaniskt förzinkad. Rörlig back av stål med trapetsgängad spindel och tryckplatta som kan lutas upp till 30°. Då den rörliga backen vänds kan tvingen användas för **töjning utåt** (tryck inifrån och ut).

Användningsdata:

Maximal spännkraft upp till ca 7500 N.

Teknisk beskrivning

skenans tvärsnitt	28×11 mm
vikt	3,1 kg
kapacitet	120 mm
spännvidd	600 mm
Produktslag	Skrutvting

Tillbehör

Tryckplatta

861605