



Grov högkapacitetstving helt av stål med specialtryckkåpa, spännvidd: 600mm



Beställningsdata

Ordernummer	861310 600
GTIN	4008158007649
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Skena och fast back av draget blankt stål (specialprofil), seghärdade och elförzinkade. Rörlig back av stål, sänksmidd, seghärdad och elförzinkad. Slitstark och lättgående stålspindel med trapetsgänga. Lång livslängd tack vare värmebeständig specialtryckplatta med inlägg av sintrat stål. Seghärdat och brunerad spindel med skjutbart T-handtag.

Svängbar upp till 35°.

Användningsdata:

För stora eller mycket stora påfrestningar vid fastspänning av arbetsstycken i t.ex. stålkonstruktioner, smidesverkstäder eller inom lastbils- och maskintillverkning. Den rörliga specialtryckbrickan möjliggör fastspänning av sneda arbetsstycken. **Maximal spännkraft upp till ca 22000 N.**

Teknisk beskrivning

spännvidd	600 mm
skenans tvärsnitt	40×20 mm

kapacitet	175 mm
vikt	7,2 kg
Produktslag	Skruvtving

Tillbehör

Spindel med vred och trycklock	861340
Trycklock inklusive fästelement	861130