



Sladdlös tigersåg, Typ: M18FHZ



Beställningsdata

Ordernummer	078220 M18FHZ
GTIN	4058546030575
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

Milwaukee batteridrivnen ttigersåg för arbete på svåråtkomliga ställen.

- **Elektronik för steglös slagfrekvensreglering och överlastskydd.**
- **Verktøysfritt FIXTEC-sågbladbytessystem.**

Med **kraftfull, borstlös POWERSTATE™ motor.**

- **REDLINK PLUS™-elektronik med digitalt överlastskydd som höjer kapaciteten.**
- **REDLITHIUM-ION™-batteri med enkelcellsövervakning som ger lång livstid.**
- **22 mm slaglängd och 3000 varv/minut ger maximal kontroll.**
- **Lutningsbar sågsko, möjliggör optimering av skärpositionen.**

leveransinnehåll:

Inklusive transportväska HD Box, 2 st 18 V batterier, snabbbladdare och sågblad.

OBS!:

Tigersågblad finns från nr 588600.

Passande reservbatterier och laddare hittar du under nr 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Teknisk beskrivning

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ HB 18 V
förpackning	Transportväska
tillverkarens beteckning	M18FHZ-502X
slaghast.	0 - 3000 min ⁻¹

vikt	2,6 kg
anmärkning	FIXTEC, LED
batterikapacitet	5 Ah
maximala vibrationer enligt EN	9,9 m/s ²
Batterispänning	18 V
slaglängd	22 mm
Antal ingående batterier	2
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridriven
Produktslag	Såg

Tillbehör

Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Litiumjon system M18B5 Batterityp MB18	073816 MB18