



Grov högkapacitetstving helt av stål med specialtryckkåpa, spännvidd: 800mm



Beställningsdata

Ordernummer	861310 800
GTIN	4008158007663
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Skena och fast back av draget blankt stål (specialprofil), seghärdade och elförzinkade. Rörlig back av stål, sänksmidd, seghärdad och elförzinkad. Slitstark och lättgående stålspindel med trapetsgänga. Lång livslängd tack vare värmebeständig specialtryckplatta med inlägg av sintrat stål. Seghärdat och brunerad spindel med skjutbart T-handtag.

Svängbar upp till 35°.

Användningsdata:

För stora eller mycket stora påfrestningar vid fastspänning av arbetsstycken i t.ex. stålkonstruktioner, smidesverkstäder eller inom lastbils- och maskintillverkning. Den rörliga specialtryckbrickan möjliggör fastspänning av sneda arbetsstycken. **Maximal spännkraft upp till ca 22000 N.**

Teknisk beskrivning

skenans tvärsnitt	40×20 mm
spännvidd	800 mm

vikt	8,4 kg
kapacitet	175 mm
Produktslag	Skruvtving

Tillbehör

Trycklock inklusive fästelement	861130
Spindel med vred och trycklock	861340