

uvex**Handske, par uvex phynomic C5, Handskstorlek: 11**

Beställningsdata

Ordernummer	094548 11
GTIN	4048612051733
Artikelklass	04U

Beskrivning

Utförande:

uvex phynomic C5. Lätt och finkänslig skärskyddshandske med fuktavvisande och flexibel vattenbaserad polymerbeläggning. Mycket bra greppförmåga i torr och lätt fuktig arbetsomgivning. Lämpar sig även för användning av personer med känslig hy (dermatologiskt testat).

uvex phynomic-serien. Extra lätt och flexibel skärskyddshandske med god passform. Optimalt lämplig för arbeten som kräver hög finkänslighet. Öko-Tex® Standard 100 och fri från silikon.

Norm:

EN 388; EN 420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Característica de los guantes: Certificación para alimentos

Glove characteristics: Silicone-free

Glove characteristics: Levnedsmiddelcertificering

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia

Käsineiden ominaisuudet: Elintarviksesertifiointi

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	11
Handskslag	Genomskräningskyddade handskar
Skyddskategori	Kategori II
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	Livsmedelscertifierad
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388:2016	4X42C
Hållarmaterial	Polyamid, HPPE
Beläggning	Nitril
användningsområde	Precision
Färg	grå / blå
Skärskyddsklass	C
Produktslag	Genomskräningskyddade handskar