



Roterande fil Filtandning INOX – grov, VHM, Typ: A1225



Beställningsdata

Ordernummer	547250 A1225
GTIN	4045197973900
Artikelklass	52D

Beskrivning

Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket hög bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Enastående spånbildning och yteresultat, liten värmeöverföring till materialet (inga anlöpningsfärger). Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **austenitiska, rostfria och syrafasta stål** kvaliteter, mjuka titanlegeringar och ickejärnmetaller.

Teknisk beskrivning

Huvud-Ø	12,7 mm
Skaft-Ø	6 mm
förkortning tandning	INOX
Formbeskrivning	Cylinder
Tandningsfinhetsgrad	grov
total längd	70 mm
huvudlängd	25 mm
Serie	Filtandning INOX
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		