



## Roterande fil Filtandning INOX – grov, VHM, Typ: F0820



### Beställningsdata

Ordernummer	547250 F0820
GTIN	4045197973962
Artikelklass	52D

### Beskrivning

#### Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket hög bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Enastående spånbildning och yteresultat, liten värmeöverföring till materialet (inga anlöpningsfärger). Skaft-Ø 6 mm.

#### Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **austenitiska, rostfria och syrafasta stål** kvaliteter, mjuka titanlegeringar och ickejärnmetaller.

### Teknisk beskrivning

totallängd	65 mm
Huvud-Ø	8 mm
Tandningsfinhetsgrad	grov
förkortning tandning	INOX
Skaft-Ø	6 mm
Formbeskrivning	Rundbåge
huvudlängd	20 mm
Serie	Filtandning INOX
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Alu Mg	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		