



Roterande fil Filtandning INOX – grov, VHM, Typ: F0618



Beställningsdata

Ordernummer	547250 F0618
GTIN	4045197973955
Artikelklass	52D

Beskrivning

Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket hög bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Enastående spånbildning och ytresultat, liten värmeöverföring till materialet (inga anlöpningsfärger). Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **austenitiska, rostfria och syrafasta stål** kvaliteter, mjuka titanlegeringar och ickejärnmetaller.

Teknisk beskrivning

Huvud-Ø	6 mm
Skaft-Ø	6 mm
totallängd	50 mm
Formbeskrivning	Rundbåge
Tandningsfinhetsgrad	grov
förkortning tandning	INOX
huvudlängd	18 mm
Serie	Filtandning INOX
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		