



Digitalt djupmått IP 67 med datautgång, mätområde: 300mm



Beställningsdata

Ordernummer	418746 300
GTIN	2050001949707
Artikelklass	46P

Beskrivning

Utförande:

Mycket stor, lättavläst kontrastrik LCD-display. Sifferhöjd 8 mm. Med Preset (måttförinställning) Skjutmättet är beständigt mot vatten, kylvätskor, olja och damm.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inkl. batteri nr 081560 strl. CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948 strl. USB2. Mätbrygga.

Teknisk beskrivning

Kalibrering	A1
avläsning	0,0005 tum
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
mätområde	0 - 300 mm
avläsning	0,01 mm
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt

Sifferhöjd LCD-display	8 mm
mätskenans tvärsnitt	12×4 mm
felgräns	0,03 mm
ansatsens längd	100 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Djupmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm	021000 300

Tillbehör

Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032