



Tvåarmad avdragare, Typ: 10



Beställningsdata

Ordernummer	880100 10
GTIN	4021176009921
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Med omvändbara avdragararmar (**för utvändig och invändig avdragning**). Avdragararmarna kan förskjutas på oket för olika arbetsstyckdiametrar. Ok och avdragararmar av kvalitetsverktygsstål. Kraftig spindel med dubbelsidig spindelspets (kula och spets).

Användningsdata:

Universellt användbara för demontering av lager, skivor, kugghjul med mera. På 880100 storlek 5 kan spänn djupet på 400 mm (normalt) utökas upp till 700 mm genom att armarna flyttas.

Teknisk beskrivning

effekt	4,5 t
gripvidd invändigt	70 - 180 mm
gripvidd utvändigt	30 - 120 mm
spänn djup till	100 mm
Utvändig sexkant	17 mm
maximalt vridmoment	80 Nm

Antal krokar	2
vikt	1,42 kg
Produktslag	Tvåarmad avdragare

Tillbehör

Lösa armar, par Typ 1/100 mm	880200 1/100
Lösa armar (3 st) Typ 1/100 mm	880220 1/100
Förlängda armar, par Typ 1/200 mm	880300 1/200
Lös tryckspindel Typ 1	880150 1