



Sats med digitalt universalskjutmått IP 67, mätområde: 150mm



Beställningsdata

Ordernummer	415555 150
GTIN	4029713019235
Artikelklass	46P

Beskrivning

Utförande:

Digitalt universalskjutmått "Pocket Talent" som kan användas för olikainvändiga och utvändiga mått (instick, spår, gängor etc.). Lättavläst, kontrastrik LCD-display med 7,5 mm höga siffror. Inklusive PRESET-funktion (förinställning av mätvärde).

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Skjutmått, inställningstolk 50 mm, 2 par mätinsatser för invändig och utvändig mätning. Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Alla utbytes- och specialspetsar nr 434900 till 434915 med gänga M2,5 datakabel nr 498940.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,01 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
skänkellängd	40 mm
mätområde	0 - 150 mm
Antal ingående batterier	1
felgräns	0,03 mm
avläsning	0,0005 tum

Batterityp	Knappcell
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Kalibrering	A1
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200

Tillbehör

Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2	498940 D2
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2	498940 R2
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2	498940 USB2
Rubinspets Typ 2	434915 2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Stålspets Typ 2	434900 2